

# 快速连接插座 NPHS-D6-M-G12

订货号: 8059277

FESTO



## 数据表

| 特性                  | 值                               |
|---------------------|---------------------------------|
| 公称通径                | 10 mm                           |
| 工作压力完整温度范围          | -0.95 bar...20 bar              |
| 标准标称流量              | 2000 l/min                      |
| 工作介质                | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| 工作和先导介质说明           | 可用润滑介质工作                        |
| 耐腐蚀等级 CRC           | 1 - 低耐腐蚀能力                      |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L                  |
| 环境温度                | -20 °C...80 °C                  |
| 标称扭矩                | 25 Nm                           |
| 标称紧固扭矩公差            | ± 20%                           |
| 产品重量                | 200 g                           |
| 气接口, 气口 1           | 外螺纹 G1/2                        |
| 材料说明                | RoHS 合规                         |