


电磁线圈

VACF-B-K1-1-10-EX4-M

产品代号: 8059806

FESTO



技术参数

特性	值
装配位置	任意
切换位置指示器	否
最小提取时间	10 ms
持续通电率	100 %
线圈的特性参数	24 V DC: 4.36 W
许用压力波动	+/- 10 %
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-Ex 防爆指导原则 (ATEX) 符合 EU RoHS 指令
UKCA 标志 (参见一致性声明)	符合英国 EX 指令 符合英国 RoHS 指令
EU 以外的防爆认证	EPL Db (BR) EPL Db (CN) EPL Db (GB) EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (BR) EPL Gb (CN) EPL Gb (GB) EPL Gb (IEC-EX)
认证签发部门	CML22UKEX5255X DNV17.0013X GYJ17.1077X IBExU 16 ATEX1146X IECEx IBE16.0024X
ATEX 类气体	II 2G
ATEX 类粉尘	II 2D
燃爆防护型气体	Ex mb IIC T5 Gb
燃爆防护型粉尘	Ex mb IIIC T95°C Db
符合防爆要求的环境温度	-30°C ≤ Ta ≤ +40°C
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-C1-L
防护等级	IP65
环境温度	-30 ... 40 °C
产品重量	170 g
电连接	3芯 开口电缆
电缆长度	10 m
导体的额定截面	0.75 mm ²
安装类型	带滚花螺母
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 电磁线圈	铝 环氧树脂 铜 钢
材料信息, 绕组	铜