


电磁线圈

VACF-B-K1-3A-5-EX4-M

产品代号: 8059810

FESTO



技术参数

| 特性 | 值 |
|-------------------|--|
| 装配置 | 任意 |
| 切换位置指示器 | 否 |
| 最小提取时间 | 10 ms |
| 持续通电率 | 100 % |
| 线圈的特性参数 | 230 V AC: 50/60 Hz, 功率5.0 VA |
| 允许的频率波动 | +/- 5 % |
| 许用压力波动 | +/- 10 % |
| CE 符号 (参见符合的标准) | 根据 EU-Ex 防爆指导原则 (ATEX) 符合 EU RoHS 指令 |
| UKCA 标志 (参见一致性声明) | 符合英国 EX 指令 符合英国 RoHS 指令 |
| EU 以外的防爆认证 | EPL Db (BR) EPL Db (CN) EPL Db (GB) EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (BR) EPL Gb (CN) EPL Gb (GB) EPL Gb (IEC-EX) |
| 认证签发部门 | CML22UKEX5255X DNV17.0013X GYJ17.1077X IBExU 16 ATEX1146X IECEx IBE16.0024X |
| ATEX 类气体 | II 2G |
| ATEX 类粉尘 | II 2D |
| 防爆防护型气体 | Ex mb IIC T5 Gb |
| 防爆防护型粉尘 | Ex mb IIIC T95°C Db |
| 符合防爆要求的环境温度 | -30°C ≤ Ta ≤ +40°C |
| 耐腐蚀等级 CRC | 0 - 无腐蚀影响 |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-C1-L |
| 防护等级 | IP65 |
| 环境温度 | -30 ... 40 °C |
| 产品重量 | 170 g |
| 电连接 | 3芯 开口电缆 |
| 电缆长度 | 5 m |
| 导体的额定截面 | 0.75 mm ² |
| 安装类型 | 带滚花螺母 |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 材料信息, 电磁线圈 | 铝 环氧树脂 铜 钢 |
| 材料信息, 绕组 | 铜 |