

塑料气管 PTFEN-6X1-NT-100

订货号: 8061172

FESTO



数据表

特性	值
外径	6 mm
流量相关弯曲半径	40 mm
内径	4 mm
最小弯曲半径	38 mm
使用说明	无文字的气管
工作压力时完整温度范围	-0.095 MPa...0.5 MPa -13.775 psi...72.5 psi
工作压力完整温度范围	-0.95 bar...5 bar
取决于温度的工作压力	-0.095 MPa...1.5 MPa -0.95 bar...15 bar -13.775 psi...217.5 psi
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
材料的防火测试	UL94 V-0
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
洁净室等级	静态安装的元件, 根据 ISO 14644-1 无法进行有意义的评估
适合食品行业使用	见补充材料说明
环境温度	-20 °C...150 °C
产品重量 (取决于长度)	0.034 kg/m
气动接口	用于快插接头外径 6 mm 用于倒钩接头外径 6 mm, 带管接螺母 用于倒钩接头内径 4 mm, 带管接螺母 用于倒钩接头内径 4 mm
颜色	本色
肖氏硬度	D 55 +/-5
材料说明	RoHS 合规
气管材料	PTFE