

塑料气管
PTFEN-6X1-NT-500
 产品代号: 8061178



技术参数

特性	值
外径	6 mm
与流量相关的弯曲半径	40 mm
内径	4 mm
最小弯曲半径	38 mm
使用指南	无文字的气管
整个温度范围内的气源压力	-0.095 ... 0.5 MPa
整个温度范围内的工作压力	-0.95 ... 5 bar
整个温度范围内的气源压力	-13.775 ... 72.5 psi
随温度变化的工作压力	-0.095 ... 1.5 MPa
和温度相关的工作压力	-0.95 ... 15 bar
随温度变化的工作压力	-13.775 ... 217.5 psi
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
材料的防火测试	UL94 V-0
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
干净等级	该产品是一个静态对象，在按规定使用时，不能主动产生颗粒物。 在净室环境中使用前，清洁产品并且确保正确安装。
食品安全	参见补充材料信息
环境温度	-20 ... 150 °C
产品质量视长度而定	0.034 kg/m
气动连接	用于快插接头外径 6 mm 用于倒钩接头外径6 mm，带接管螺母 用于倒钩式接头，内径 4mm，带螺母 用于倒钩式接头，内径 4mm
颜色	中性
肖氏硬度	D 55 +/-5
材料备注	符合 RoHS
材料信息，气管	PTFE