

**固定组件**  
**OABM-MK-G3**  
产品代号: 8065850

FESTO



**技术参数**

特性	值
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
最大紧固扭矩	3.3 Nm
最小紧固扭矩	0.3 Nm
产品重量	7 g
安装类型	固定夹 在气路轨上 具有螺纹的
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 密封	NBR
材料信息, 空心螺栓	锻造铝合金