


摄像头

SBPB-R9B-U3-1E1A-C

产品代号: 8066470
将被停止供应的产品

将停止供货的产品，
供货至2025。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。

FESTO



技术参数

特性	值
传感器分辨率	2456 x 2054 像素 (5 MPix)
镜头连接	C-Mount
视野	取决于所选择的镜片
宽度	29 mm
高度	29 mm
长度	49 mm
安装类型	带安装组件
额定工作电压 DC	5 V
电源消耗	2.3 ... 3 W
许用压力波动	+/- 5 %
KC 标记	KC-EMV
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
储藏温度	-20 ... 60 °C
相对空气湿度	20 - 80 %
防护等级	IP30
防护等级备注	装配以后的状态
环境条件	屏蔽外部光源 尽可能干净的环境空气 干燥
环境温度	0 ... 40 °C
产品重量	52 g
曝光时间	27 µs ... 999 ms
图像速率(帧)	36 fps
传感器类型	单色
工作距离	取决于所选择的镜片
USB 接口, 功能	电源 通讯
USB 接口, 接口类型	插头插座
USB 接口, 连接技术	USB 3.0 B型micro
USB 接口, 针脚/线数	10
输入、输出接口, 功能	无功能
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 壳体	阳极氧化铝合金