


电子模块

VMPA14-MPM-EMM-8

产品代号: 8066769

FESTO



技术参数

特性	值
阀位的最大数量	4
电磁线圈的最大数量	8
每电磁线圈的额定启动电流	80 mA 最高达25 ms
电流下降时的额定电路	25 ms后25 mA
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低腐蚀影响 (当安装好以后)
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
产品重量	30 g
材料信息, 壳体	POM
材料备注	符合 RoHS