

传感器感应片 EAPM-L2-45-SLS

订货号: 8067260

FESTO



数据表

特性	值
规格	45
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
适用于锂离子电池生产	不使用铜、锌或镍含量超过 1% 的金属。例外情况：钢中的镍、化学镀镍表面、印刷电路板、电缆、电插头连接器和线圈
洁净室等级	静态安装的元件，根据 ISO 14644-1 无法进行有意义的评估
环境温度	-20 °C...80 °C
产品重量	18 g
材料说明	RoHS 合规