


气路板底座 VABV-S2-1HS-G38-CB-T2

订货号: 8068154

FESTO



数据表

特性	值
宽度	43 mm
CE 认证 (见合格声明)	符合欧盟低电压指令
CE 标记 (见合格声明)	符合英国电气设备相关规定
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
产品重量	330 g
气接口, 气口 2	G3/8
气接口, 气口 4	G3/8
材料说明	RoHS 合规
板材料	压铸铝