


# 型材安装

## DAMH-L8-40-P-1

产品代号: 8069012

FESTO



### 技术参数

特性	值
尺寸	40
装配位置	任意
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	0 ... 60 °C
产品重量	438 g
安装类型	通过通孔直接安装
材料备注	符合 RoHS 无铜
材料信息, 安装件	高合金钢, 耐腐蚀
材料信息, 螺丝	镀锌钢