


型材安装

DAMH-L8-25-PL-1

产品代号: 8069014

FESTO



技术参数

特性	值
尺寸	25
装配位置	任意
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	0 ... 60 °C
产品重量	99 g
安装类型	通过通孔直接安装
材料备注	符合 RoHS 无铜
材料信息, 安装件	锻造铝合金, 阳极氧化
材料信息, 轴套	高合金钢, 耐腐蚀
材料信息, 螺母	钢, 镀锌
材料信息, 螺丝	镀锌钢