

球阀驱动单元

VZBM-A-3/4"-RP-25-F-3L-B2-PB40

产品代号: 8070269

FESTO

黄铜, 带单作用驱动器DFPD 3/2 阀, 公称通径3/4", PN25, 螺纹 EN 10226-1.



技术参数

| 特性 | 值 |
|--------------|----------------------------------------------------------------|
| 设计结构 | 3通球阀 摆动驱动器 |
| 驱动类型 | 气动 |
| 装配位置 | 任意 |
| 安装类型 | 线路安装 |
| 过程阀接口 | Rp3/4 |
| 切换位置指示器 | 槽的方向 = 流动方向 |
| 额定直径 DN | 20 |
| 工作压力 | 5.5 ... 8 bar |
| 过程阀的额定压力 | 25 |
| 介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [-:--:] 惰性气体 水 (非水汽) 中性流体 |
| 工作介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 关于工作和先导介质的说明 | 压力露点低于环境温度/介质温度10°C 可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气) |
| 介质温度 | -20 ... 130 °C |
| 环境温度 | -20 ... 80 °C |
| 流量Kv L型 | 41 m ³ /h |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| PWIS 符合性 | VDMA24364 区域III |
| 材料信息, 壳体 | 镀镍黄铜 |
| 外壳的材料编号 | CW617N |
| 材料信息, 密封 | HNBR PTFE |
| 材料信息, 球 | 镀铬黄铜 |
| 球体的材料编号 | CW614N |
| 材料信息, 轴 | 黄铜 |
| 主轴的材料编号 | CW614N |
| 产品重量 | 2,914 g |
| 耐腐蚀等级 CRC | 1 – 低腐蚀影响 |