


# 接近开关 DADG-D-F8-25

订货号: 8072858

FESTO



## 数据表

特性	值
符合标准	EN 60947-5-2
认证	RCM 商标 c UL us (OL)
CE 认证 (见合格声明)	符合欧盟电磁兼容性指令
材料说明	RoHS 合规
额定工作距离	0.6 mm
保证工作距离	0.64 mm
换算系数	铝 = 0.55 不锈钢 St 18/8 = 0.8 铜 = 0.5 黄铜 = 0.65 钢 St 37 = 1.0
环境温度	-25 °C...70 °C
重复精度	0.01 mm
开关输出	PNP
开关元件功能	常开触点
最大开关频率	5000 Hz
最大开关频率, 直流	5000 Hz
最大输出电流	100 mA
电压降	2 V
短路电流额定值	脉冲式
工作电压范围 DC	10 V...30 V
残余波纹	10 %
空载电源电流	10 mA
反极性保护	适用于所有电气连接
电气接口 1, 连接类型	电缆
电气接口 1, 连接系统	开放式
电气接口 1, 接口/线芯数	3
电缆长度	2 m
电缆护套材料	TPE-U(PUR)
规格	M4
安装方式	螺钉夹紧 齐平

特性	值
产品重量	30 g
外壳材料	钢
防护等级	IP67
油漆湿润缺陷物质 ( PWIS ) 符合性	VDMA24364 区域 III