

# 真空吸盘 OGVM-20-G-N-G14F

订货号: 8073847

FESTO



## 数据表

| 特性                  | 值   |
|---------------------|---|
| 真空吸盘的高度补偿器          | 4 mm  |
| 最小工件半径              | 12.5 mm   |
| 公称通径                | 3 mm  |
| 真空吸盘直径              | 20 mm   |
| 真空吸盘容积              | 1.2 cm <sup>3</sup>   |
| 接口位置                | 顶部  |
| 安装位置                | 可选  |
| 真空吸盘形状              | 圆形、铃形   |
| 工作压力                | -95 kPa...0 kPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi |
| 额定工作压力              | -60 kPa   |
| 标称工作压力              | -0.6 bar  |
| 工作介质                | 大气空气符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                              |
| 耐腐蚀等级 CRC           | 2 - 中等耐腐蚀能力   |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-A1-L  |
| 环境温度                | -20 °C...80 °C  |
| 额定工作压力时的保持力         | 18 N  |
| 标称工作压力下的侧向力         | 28 N  |
| 产品重量                | 6 g   |
| 安装方式                | 通过真空口   |
| 真空接口                | 内螺纹 G1/4  |
| 颜色                  | 黑色  |
| 肖氏硬度                | 60 +/- 5  |
| 旋入螺钉的材料             | 精制铝合金   |
| 材料说明                | RoHS 合规   |
| 真空吸盘材料              | NBR   |