


选择器阀

VHEF-ET-M32-M-G14

产品代号: 8080967

FESTO



技术参数

| 特性 | 值 |
|--------------|---|
| 阀功能 | 3/2 常开/常闭, 单电控 |
| 驱动类型 | 手动 |
| 宽度 | 20 mm |
| 标准额定流量 | 870 l/min |
| 工作压力 MPa | -0.095 ... 1 MPa |
| 工作压力 | -0.95 ... 10 bar |
| 设计结构 | 提动阀座 |
| 复位类型 | 机械弹簧 |
| 额定尺寸 | 6 mm |
| 排气功能 | 可节流 |
| 使用指南 | 只能手动驱动 |
| 密封原则 | 软性 |
| 装配位置 | 任意 |
| 先导类型 | 直接 |
| 流动方向 | 可反向 |
| 重叠 | 零重叠 |
| 最大切换频率 | 0.5 Hz |
| 工作介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| 关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气) |
| 耐腐蚀等级 CRC | 1 - 低腐蚀影响 |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 介质温度 | -10 ... 60 °C |
| 环境温度 | -10 ... 60 °C |
| 驱动扭矩 | 0.4 Nm |
| 驱动器上的最大力 | 200 N |
| 驱动器上的最大横向力 | 200 N |
| 产品重量 | 200 g |
| 安装类型 | 前面板安装 带通孔 可选 |
| 气动连接, 气口 1 | G1/4 |
| 气动连接, 气口 2 | G1/4 |
| 气动连接, 气口 3 | G1/4 |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 材料信息, 盖 | PA-加强 |
| 材料信息, 密封 | NBR |
| 材料信息, 壳体 | 阳极氧化铝合金 |
| 材料信息, 杠杆 | PA-加强 |