

变径轴套

DARQ-R-A-S17-S14-17-P5

产品代号: 8082135

FESTO

变径轴套，在驱动轴和过程阀接头之间起衔接作用。包装单位5 pcs.



技术参数

特性	值
长度	17 mm
包装数量	5
设计结构	内正方形和外八角形 变径轴套
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
产品重量	95 g
连接1, 功能	驱动输出
连接1, 设计	SW17
连接2, 功能	变径输出
连接2, 设计	SW14
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 轴套	不锈钢烧结钢