


气动接口

VABA-S6-1-X1-CB

产品代号: 8082877

FESTO



技术参数

| 特性 | 值 |
|----------------|--|
| 阀岛接口 | 44型, VTSA阀 |
| 诊断 | 每阀线圈导线断裂 阀短路 低电压阀 |
| 阀位的最大数量 | 12带双稳态阀 24 适用于单电控电磁阀 |
| LED 显示 | 1 组诊断 阀上的通道状态 |
| 参数配置 | 每个通道的故障安全模式 每通道的强制 每个通道的闲置模式 模块监控 |
| 短路保护 | 每个阀输出采用内部电子保险丝保护 |
| 工作电压范围 DC | 21.6 ... 26.4 V |
| 标准工作电压时的内部电流消耗 | 典型值 11 mA (电子设备的工作电源) 典型值 45 mA (阀的负载电压源) |
| 每通道的最大电源 | 0,2 A |
| 每模块的最大发生电流 | 6 A |
| 额定工作电压 DC | 24 V |
| 电绝缘通道 - 内部总线 | 是, 用于辅助电源 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 0 - 无腐蚀影响 |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 防护等级 | IP65 NEMA 4 |
| 环境温度 | -5 ... 50 °C |
| 产品重量 | 560 g |
| 电连接 | 现场总线 通过CPX |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 材料信息, 盖 | PA |
| 材料信息, 壳体 | 压铸铝 |