


盖子组件

VAVC-F12-SCC-40-TP

产品代号: 8084032

FESTO



技术参数

特性	值
额定直径 DN	40
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
介质	水蒸气 基于矿物油的液压油 惰性气体 矿物油 水 过滤压缩空气, 过滤精度 200 µm 中性流体
介质说明	气体介质仅允许通过阀座流入。
介质温度	-30 ... 200 °C
环境温度	0 ... 60 °C
储藏温度	-10 ... 60 °C
装配位置	任意
产品重量	846 g
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 盖	高合金钢, 耐腐蚀
材料信息, 主轴密封	PTFE
材料信息, 座密封	PTFE, 已更新