


反射器 SARA-R-Q50-MC

订货号: 8084160

FESTO



数据表

特性	值
材料说明	RoHS 合规
环境温度	-40 °C...65 °C
安装方式	螺钉夹紧
产品重量	14.9 g
外壳材料	PMMA
耐腐蚀等级 CRC	4 - 极高的耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
反射器的结构宽度	微型