


# 齿轮箱

## EMGA-60-A-G3-60P

产品代号: 8085344

FESTO



### 技术参数

特性	值
减速机法兰规格	60 mm
电机法兰规格	60 mm
扭转时的反冲	0.27 deg
齿轮箱类型	直角齿轮装置
减速比	3:1
最高输入速度	13,000 1/min
减速机构的工作	-25 ... 90 °C
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
防护等级	IP54
持续输出扭矩	14 Nm
齿轮单元的质量惯性矩	0.394 kgcm <sup>2</sup>
最高输出扭矩	22 Nm
最高效率	95 %
抗扭力	2 Nm/arcmin
产品重量	1,700 g
减速机接口, 输出轴	60G
减速机接口, 驱动轴	60P
材料备注	符合 RoHS