


齿轮箱

EMGA-80-A-G5-80P

产品代号: 8085347

FESTO



技术参数

特性	值
减速机法兰规格	80 mm
电机法兰规格	80 mm
扭转时的反冲	0.22 deg
齿轮箱类型	直角齿轮装置
减速比	5:1
最高输入速度	7,000 1/min
减速机构的工作	-25 ... 90 °C
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
防护等级	IP54
持续输出扭矩	67 Nm
齿轮单元的质量惯性矩	1.017 kgcm ²
最高输出扭矩	107 Nm
最高效率	95 %
抗扭力	4.8 Nm/arcmin
产品重量	4,300 g
减速机接口, 输出轴	80G
减速机接口, 驱动轴	80P
材料备注	符合 RoHS