

快插螺纹接头 NPQR-L-G12-Q12

产品代号: 8085688

FESTO



技术参数

| 特性 | 值 |
|----------------------|--|
| 尺寸 | 标准 |
| 额定尺寸 | 10 mm |
| 插管深度 | 17.4 mm |
| 柱头螺栓上的密封件类型 | 密封圈 |
| 装配位置 | 任意 |
| 设计 | L形 |
| 包装数量 | 1 |
| 设计结构 | 推/拉原理 |
| 整个温度范围内的气源压力 | -0.095 ... 1.6 MPa |
| 整个温度范围内的工作压力 | -0.95 ... 16 bar |
| 整个温度范围内的气源压力 | -13.775 ... 232 psi |
| 有关操作压力的注意事项 | 水：最大 0.7 MPa，0 - 80 °C 时 |
| 认证签发部门 | NSF C0556009 |
| 工作介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-] 水（液态，无冰） |
| 关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 4 - 超强腐蚀影响 |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 符合 CD-0033 的 RSBP 分类 | F1a |
| 干净等级 | ISO 等级 4 |
| 食品安全 | 见一致性声明 NSF/ANSI 169 |
| 环境温度 | -20 ... 150 °C |
| 额定紧固扭矩 | 9 Nm |
| 额定紧固扭矩的公差 | ± 20 % |
| 产品重量 | 73.2 g |
| 安装类型 | 外六角 SW25 |
| 气动连接, 气口 1 | 阳螺纹 G1/2 |
| 气动连接, 气口 2 | 用于气管外径 12 mm |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 材料信息, 壳体 | 高合金钢, 耐腐蚀 |
| 材料信息, 螺纹密封 | FPM |
| 防护环材料 | 高合金钢, 耐腐蚀 |
| 材料信息, 释放环 | 高合金钢, 耐腐蚀 |
| 材料信息, 管密封 | FPM |
| 材料信息, 气管固定爪 | 高合金钢, 耐腐蚀 |
| 止推环材料 | PPSU |