

减压阀 VRPA-LM-R18-Q8

订货号: 8086011

FESTO



数据表

| 特性 | 值 |
|----------------------|----------------------------------|
| 控制器功能 | 输出压力常数 带二级排气 带回流功能 |
| 气接口, 气口 1 | R1/8 |
| 气接口, 气口 2 | QS-8 |
| 安装方式 | 拧入 |
| 标准标称流量 | 110 l/min |
| 环境温度 | 0 °C...60 °C |
| 外壳材料 | PBT |
| 工作介质 | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| 安装位置 | 可选 |
| 驱动方式 | 手册 |
| 旋入螺钉上的密封件类型 | 涂敷 |
| 调节元件 | 可锁定旋转手柄 |
| 可旋转性 | 360°/不允许连续旋转 |
| 压力表 (模拟) 或压力显示器 (数字) | 带压力表 |
| 压力调节范围 MPa | 0.1 MPa...0.8 MPa |
| 压力调节范围 | 1 bar...8 bar |
| 压力调节范围 psi | 14.5 psi...116 psi |
| 工作和先导介质说明 | 可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作) |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 洁净室等级 | 4 级, 符合 ISO 14644-1 |
| 产品重量 | 31 g |
| 旋入螺钉的材料 | 镀镍黄铜 |
| 材料说明 | RoHS 合规 |
| 螺纹密封件材料 | PTFE |
| 静态密封件材料 | NBR |