

# 标签夹 ASLR-L-X4-612-P240

订货号: 8087174

FESTO



## 数据表

特性	值
规格	6 x 12.5 mm
使用说明	可以在框架上打印，也可以使用重号
设计	版本 X4
标签	由客户提供
标签区域	4.9 mm x 11.4 mm
标签技术	来自 PHOENIX CONTACT 的打印机，例如 THERMOMARK、BLUEMARK 或 TOPMARK
铭牌元件	设备和位置识别 单独安装
包规格	240
关于包装规格的信息	10 个框架，每个 24 件
防火测试	UL94 V-0
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
储存温度	-40 °C...85 °C
环境温度	-40 °C...85 °C
产品重量	0.1 g
安装方式	可手动按压
颜色	白色
材料说明	RoHS 合规
标签材料	PC