


平衡吊套件 YHBP-

订货号: 8087218

FESTO



数据表

特性	值
行程范围	100 mm...1990 mm
缸径	50 mm...200 mm
支持的运动	升降柱 三脚运动装置
反极性保护	用于工作电压
工作压力	0.4 MPa...0.8 MPa 4 bar...8 bar
最大移动速度	1 m/s
工作电压范围 DC	21.6 V...26.4 V
持续通电率	100%
标称工作电压 DC	24 V
残余波纹	5 %
空载输出时的电流消耗	2 A
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010[6:4:4]
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
储存温度	-20 °C...70 °C
防护等级	IP65
防护等级说明	IP20 防护等级, 用于安全开关设备 PNOZ IP20, 适用于控制系统·CMCB-...-C 控制器 CECC-D 具有 IP20 防护等级 IP54, 适用于控制系统·CMCB-...-CC 在组装好的状态下
环境温度	0 °C...50 °C
负载	25 kg...999 kg
运动装置的传输比	1:5 (针对升降柱) 1:1 - 1:5, 针对三脚架式动态抓取系统
产品重量	4,8 kg...60,5 kg
材料说明	RoHS 合规