


气路板模块

VABS-P4-20S-G38

产品代号: 8087328

FESTO



技术参数

特性	值
宽度	25 mm
装配位置	任意
特殊特性	氧气符合DIN EN 1797标准
设计结构	连接方向在侧面
阀位的最大数量	1
工作压力	0 ... 6 bar
工作介质	惰性气体 空气 氧
关于工作和先导介质的说明	不可使用经过润滑的压缩空气 最大颗粒规格10 µm
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
储藏温度	-40 ... 80 °C
介质温度	5 ... 50 °C
环境温度	5 ... 50 °C
产品重量	97 g
安装类型	带通孔
气动连接, 气口 1	G3/8
气动连接, 气口 2	G3/8
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 连接板	阳极氧化铝合金