


压力表

PAGN-23-1M-G18S

产品代号: 8088992
将被停止供应的产品

FESTO

将停止供货的产品，
供货至2022。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。



技术参数

特性	值
显示范围	0 ... 1 MPa
压力表的额定尺寸	23
设计结构	Bourdon-管压力表
安装类型	线路安装
工作介质	惰性气体 中性流体
工作压力 MPa	0 ... 1 MPa
工作压力	0 ... 10 bar 0 ... 145 psi
可变负载系数	0.6
测量精度等级	5
防护等级	IP44
储藏温度	-5 ... 50 °C
介质温度	-5 ... 50 °C
环境温度	-5 ... 50 °C
材料备注	符合 RoHS
连接的位置	后侧中心
气动连接	G1/8 带密封圈
与介质接触的材料	ABS-加强 黄铜
材料信息, 螺纹塞	ABS-加强
材料信息, 壳体	ABS
材料信息, 屏幕	PMMA
壳体颜色	黑色
产品重量	6 g
关于工作和先导介质的说明	不含乙炔 不含氧