

# 空塞子 NEAC-M-S-BD-R3SCPP

订货号: 8090740

FESTO



## 数据表

特性	值
宽度	34 mm
高度	22.4 mm
长度	69.2 mm
产品重量	75.4 g
包规格	1
电气接口 1, 连接系统	用于 RJ45 和 SC-RJ
电气接口 1, 安装类型	推挽式
防护等级	IP65 IP67
防护等级说明	在组装好的状态下
环境温度	-40 °C...70 °C
储存温度	-40 °C...70 °C
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-A1-L
材料说明	RoHS 合规
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
外壳颜色	银色
外壳材料	压铸锌, 镀镍
密封件材料	NBR
防火测试	UL94 V-0