


# 平行组件 EAMM-U-87-T46-80PA-114

产品代号: 8091537  
将被停止供应的产品

将停止供货的产品，  
供货至2023。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。

FESTO



## 技术参数

| 特性        | 值                      |
|-----------|------------------------|
| 尺寸        | 87                     |
| 中心 - 中心距离 | 114 mm                 |
| 装配位置      | 任意                     |
| 减速比       | 1:1                    |
| 最高速度      | 3,000 1/min            |
| PWIS 符合性  | VDMA24364 区域III        |
| 储藏温度      | -20 ... 60 °C          |
| 相对空气湿度    | 0 - 95 %               |
| 防护等级      | IP40                   |
| 环境温度      | 0 ... 50 °C            |
| 质量惯性力矩    | 44.4 kgmm <sup>2</sup> |
| 无负载时的驱动扭矩 | 0.22 Nm                |
| 可传递扭矩     | 3 Nm                   |
| 产品重量      | 1,057 g                |
| 接口代码，驱动器  | T46                    |
| 接口代码，马达输入 | 80PA<br>80RA           |
| 材料备注      | 符合 RoHS                |