


# 轴向安装组件 EAMM-A-V32-38AA

订货号: 8093023

FESTO



## 数据表

| 特性                  | 值                      |
|---------------------|------------------------|
| 标称长度                | 46 mm                  |
| 安装位置                | 可选                     |
| 最大转速                | 10000 1/min            |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L         |
| 储存温度                | -25 °C...60 °C         |
| 相对空气湿度              | 0 - 95%                |
| 防护等级                | IP40                   |
| 环境温度                | -10 °C...60 °C         |
| 惯性动量                | 0.19 kgmm <sup>2</sup> |
| 可传递的扭矩              | 1.5 Nm                 |
| 产品重量                | 112 g                  |
| 接口代码, 驱动器           | V32                    |
| 接口代码, 电机输入          | 38AA                   |
| 材料说明                | RoHS 合规                |