



连接电缆

NEBC-U7G10-EH-30-N-S-U5G9

产品代号: 8093272
将被停止供应的产品

将停止供货的产品，
供货至2025。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。

FESTO



技术参数

特性	值
附加功能	混合电缆
电缆识别	不带标签支架
产品重量	645 g
电气接口 1, 功能	现场设备侧
电气接口 1, 设计	有角的
电气接口 1, 接口类型	插头
电气接口 1, 电缆输出	直的
电气接口 1, 接口技术	USB 3.0 B型micro
电气接口 1, 针脚/线的数量	10
电气接口 1, 占用的针脚/导线	9
电气接口 1, 安装方式	2x 螺丝M2x0.4
电气接口 2, 功能	控制器侧
电气接口 2, 设计	有角的
电气接口 2, 接口类型	插头
电气接口 2, 电缆输出	直的
电气接口 2, 接口技术	USB 3.0 类型A
电气接口 2, 针脚/线的数量	9
电气接口 2, 占用的针脚/导线	9
电气接口 2, 安装方式	插入
工作电压范围 DC	4.75 ... 5.25 V
额定工作电压 DC	5 V
40°C时的可接受电流负载	0.9 A
电缆长度	30 m
电缆属性	适合于拖链
弯曲半径, 固定式电缆安装	>= 20 mm
弯曲半径, 灵活式电缆安装	>= 10 mm
电缆直径	3.1 mm
电缆直径公差	± 0,2 mm
防护等级	IP20
防护等级备注	装配以后的状态
环境温度	-5 ... 50 °C
采用弹性电缆安装时的环境温度	-5 ... 50 °C
储藏温度	-40 ... 90 °C
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
材料备注	符合 RoHS
污染等级	1
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无腐蚀影响
材料信息, 电缆护套	PVC
电缆外套颜色	黑色
材料信息, 壳体	阳极氧化铝合金
壳体颜色	银