


高帽式导轨安装 CAFM-X4-H

产品代号: 8095158

★ 核心产品范围

FESTO



技术参数

特性	值
宽度	29 mm
高度	4,2 mm
长度	169 mm
设计	版本X4 用于安装轨道
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
储藏温度	-40 ... 85 °C
环境温度	-40 ... 85 °C
产品重量	38 g
安装类型	锁定
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 转接板	高合金钢, 耐腐蚀