



# 球阀

## VZBE-1/4-T-63-F-3L-F04-M-V15V15

产品代号: 8096943

FESTO

Festo是唯一的 产品零售商，而不是制造商。



### 技术参数

特性	值
设计结构	3通球阀 L孔
驱动类型	机械的
密封原则	软性
装配位置	任意
安装类型	线路安装
过程阀接口	1/4 NPT
切换位置指示器	槽的方向 = 流动方向
法兰孔的样式	F04
内径	11 mm
额定直径 DN	8
阀功能	3/2
流动方向	可反向
过程阀的额定压力	63
差压时, 额定压力时, 过程阀PN的起动力矩	9.6 Nm
基于标准	ASME B1.20.1 ISO 5211
介质	水蒸气 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [:-:-] 惰性气体 水 中性流体
介质温度	-20 ... 200 °C
流量Kv L型	1.2 m <sup>3</sup> /h
材料备注	符合 RoHS
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
材料信息, 壳体	不锈钢铸件
外壳的材料编号	1.4408
材料信息, 座密封	PTFE
材料信息, 密封	PTFE
材料信息, 球	不锈钢铸件
球体的材料编号	1.4408
材料信息, 轴	高合金钢, 耐腐蚀
主轴的材料编号	1.4401
产品重量	800 g
授权	CRN
耐腐蚀等级 CRC	4 - 超强腐蚀影响