



转接件

NEFM-REG6-K-0.5-R3G8

产品代号: 8097197

FESTO



技术参数

特性	值
产品重量	56 g
电气接口 1, 功能	现场设备侧
电气接口 1, 设计	有角的
电气接口 1, 接口类型	插头插座
电气接口 1, 电缆输出	直的
电气接口 1, 接口技术	接口形式 RE
电气接口 1, 针脚/线的数量	6
电气接口 1, 占用的针脚/导线	6
电气接口 2, 功能	控制器侧
电气接口 2, 设计	有角的
电气接口 2, 接口类型	插头
电气接口 2, 电缆输出	直的
电气接口 2, 接口技术	RJ45
电气接口 2, 针脚/线的数量	8
电气接口 2, 占用的针脚/导线	6
工作电压范围 DC	0 ... 30 V
工作电压范围 AC	0 ... 30 V
40°C时的可接受电流负载	1.6 A
电泳强度	2 kV
屏蔽	是
电缆长度	0.5 m
电缆属性	标准
电缆的测试条件	测试条件根据需要而定
弯曲半径, 固定式电缆安装	>= 68 mm
电缆直径	6.8 mm
电缆结构	4x(2x0,081)+(2x0,205)
导体的额定截面	0.081 mm ² 0.205 mm ²
标称导体截面(AWG)	AWG24 AWG28
防护等级	IP20
防护等级备注	装配以后的状态
环境温度	-40 ... 80 °C
CE 符号 (参见符合的标准)	符合EU RoHS 指令
UKCA 标志 (参见一致性声明)	符合英国 RoHS 指令
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
材料备注	符合 RoHS
污染等级	3
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无腐蚀影响
材料信息, 电缆护套	PVC
电缆外套颜色	黑色
材料信息, 壳体	PVC
壳体颜色	灰色
材料信息, 绝缘层	PVC