


平行组件

EAMM-U-87-T46-85AA-114

产品代号: 8097655

FESTO



技术参数

特性	值
尺寸	87
中心 - 中心距离	114 mm
装配位置	任意
减速比	1:1
最高速度	3,000 1/min
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
储藏温度	-20 ... 60 °C
相对空气湿度	0 - 95 %
防护等级	IP40
环境温度	0 ... 50 °C
质量惯性力矩	41.2 kgmm ²
无负载时的驱动扭矩	0.22 Nm
可传递扭矩	3 Nm
产品重量	986 g
接口代码, 驱动器	T46
接口代码, 马达输入	85AA
材料备注	符合 RoHS