



转接件

NEFM-S1G9-K-0,5-R3G8

产品代号: 8106112

FESTO



技术参数

特性	值
电缆识别	不带标签支架
产品重量	100 g
电气接口 1, 功能	现场设备侧
电气接口 1, 设计	有角的
电气接口 1, 接口类型	插头插座
电气接口 1, 电缆输出	直的
电气接口 1, 接口技术	Sub-D
电气接口 1, 针脚/线的数量	9
电气接口 1, 占用的针脚/导线	8
电气接口 2, 功能	控制器侧
电气接口 2, 设计	有角的
电气接口 2, 接口类型	插头
电气接口 2, 电缆输出	直的
电气接口 2, 接口技术	RJ45
电气接口 2, 针脚/线的数量	8
电气接口 2, 占用的针脚/导线	8
工作电压范围 DC	0 ... 24 V
额定工作电压 DC	24 V
40°C时的可接受电流负载	0.9 A
电泳强度	2 kV
屏蔽	是
电缆长度	0.5 m
电缆属性	标准
弯曲半径, 固定式电缆安装	68 mm
电缆直径	6.8 mm
电缆结构	5x(2x0,08)
导体的额定截面	0.08 mm ²
标称导体截面(AWG)	AWG28
防护等级	IP20
防护等级备注	装配以后的状态
环境温度	-20 ... 80 °C
CE 符号 (参见符合的标准)	符合EU RoHS 指令
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
材料备注	符合 RoHS
污染等级	2
材料信息, 电缆护套	PVC
电缆外套颜色	黑色
材料信息, 壳体	PVC
壳体颜色	黑色
材料信息, 绝缘层	PVC