


90度旋转驱动单元 KDFP-DFPD

产品代号: 8108611

FESTO



技术参数

特性	值
设计结构	齿轮齿条机构
工作模式	双作用 单作用
驱动器尺寸	10 20 40 80 120 160 240 300 480 700 900 1200 2300
法兰孔的样式	F03 F04 F05 F07 F10 F12 F14 F16
摆动角度	90 deg
环境温度	-50 ... 150 °C
工作压力 MPa	0.2 ... 0.8 MPa
工作压力	2 ... 8 bar 29 ... 116 psi
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
产品重量	1 ... 100 kg
材料备注	符合 RoHS