

电磁线圈

VACC-S18-35-K4-2U-EX4ME

产品代号: 8109387

FESTO



技术参数

特性	值
驱动类型	电气的
装配位置	任意
切换位置指示器	否
持续通电率	100 %
绝缘等级	H
线圈的特性参数	110 V AC: 50/60 Hz, 电源 : 3.5 VA 110 V DC: 3.5 W
许用压力波动	-15 % / +10 %
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-Ex 防爆指导原则 (ATEX)
UKCA 标志 (参见一致性声明)	符合英国 EX 指令
EU以外的防爆认证	EPL Db (GB) EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (GB) EPL Gb (IEC-EX)
认证签发部门	BVS 16ATEXE036X IECEX BVS16.0028X
ATEX 类气体	II 2G
ATEX 类粉尘	II 2D
防爆防护型气体	Ex eb mb IIC T6, T5 Gb
防爆防护型粉尘	Ex tb IIIC T80°C, T95°C Db
符合防爆要求的环境温度	T5, T95°C: -25°C ≤ Ta ≤ +60°C T6, T80°C: -25°C ≤ Ta ≤ +50°C
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
防护等级	IP66
产品重量	580 g
电连接	端子盒, 电缆接入螺纹 M20x1.5
材料备注	符合 RoHS