



# 垂直气源板 VMPA14-VSP-QS6

订货号: 8110627

FESTO



## 数据表

特性	值
网格尺寸	14 mm
工作压力	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
先导压力 Mpa	0.3 MPa...0.8 MPa
先导压力	3 bar...8 bar
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-5 °C...50 °C
产品重量	35 g
气接口, 气口 1	QS-6
材料说明	RoHS 合规
气源板材料	加强型聚酰胺