


电子模块  
VMPA-MPM-EMM-P5  
产品代号: 8111881

FESTO



## 技术参数

特性	值
阀位的最大数量	1
电磁线圈的最大数量	1
极性容错保护	是
DC工作电压, 负载电压	21.6 ... 26.4 V
每电磁线圈的额定启动电流	60 mA高达30 ms
电流下降时的额定电路	30 ms后 22 mA
电绝缘通道 - 内部总线	否
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低腐蚀影响 (当安装好以后)
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
环境温度	-5 ... 50 °C
产品重量	20 g
电连接	多针插头
材料信息, 壳体	POM
材料备注	符合 RoHS