

# L 型快插式螺纹接头 NPQE-L-R14-Q8-P10

订货号: 8112949

FESTO



## 数据表

| 特性                  | 值   |
|---------------------|---|
| 规格                  | 标准  |
| 公称通径                | 6 mm  |
| 旋入螺钉上的密封件类型         | 涂敷  |
| 安装位置                | 可选  |
| 设计                  | L 型   |
| 包规格                 | 10  |
| 结构特点                | 推挽原理  |
| 工作压力时完整温度范围         | -0.095 MPa...0.8 MPa<br>-13.775 psi...116 psi |
| 工作压力完整温度范围          | -0.95 bar...8 bar                             |
| 工作介质                | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]              |
| 工作和先导介质说明           | 可用润滑介质工作                                      |
| 耐腐蚀等级 CRC           | 1 - 低耐腐蚀能力                                    |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364 区域 III                              |
| 洁净室等级               | 4 级, 符合 ISO 14644-1                           |
| 环境温度                | -5 °C...60 °C                                 |
| 产品重量                | 7.4 g   |
| 安装方式                | 外六角形, 规格 14 mm                                |
| 气接口, 气口 1           | 外螺纹 R1/4                                      |
| 气接口, 气口 2           | 适用于气管外径 8 mm                                  |
| 释放环颜色               | 蓝色  |
| 材料说明                | RoHS 合规                                       |
| 外壳材料                | 镀镍黄铜<br>PBT                                   |
| 螺纹密封件材料             | PTFE  |
| 释放环材料               | POM   |
| 气管密封件材料             | NBR   |
| 气管夹紧元件材料            | 不锈钢   |