


T形快插螺纹接头 NPQE-LT-M5-Q6-P10

产品代号: 8113091

FESTO



技术参数

| 特性 | 值 |
|--------------|------------------------------|
| 尺寸 | 标准 |
| 额定尺寸 | 1.8 mm |
| 柱头螺栓上的密封件类型 | 密封圈 |
| 装配位置 | 任意 |
| 设计 | L形, 附加接口, 内螺纹, 纵向 |
| 包装数量 | 10 |
| 设计结构 | 推/拉原理 |
| 整个温度范围内的气源压力 | -0.095 ... 0.8 MPa |
| 整个温度范围内的工作压力 | -0.95 ... 8 bar |
| 整个温度范围内的气源压力 | -13.775 ... 116 psi |
| 工作介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 1 – 低腐蚀影响 |
| PWIS 符合性 | VDMA24364 区域III |
| 干净等级 | ISO 等级 4 |
| 环境温度 | -5 ... 60 °C |
| 额定紧固扭矩 | 0.8 Nm |
| 额定紧固扭矩的公差 | ± 5 % |
| 产品重量 | 7.75 g |
| 安装类型 | 外六角 SW8 |
| 气动连接, 气口 1 | 阳螺纹 M5 |
| 气动连接, 气口 2 | 用于气管外径 6 mm |
| 释放环的颜色 | 蓝色 |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 材料信息, 壳体 | 镀镍黄铜 PBT |
| 材料信息, 螺纹密封 | NBR |
| 材料信息, 释放环 | POM |
| 材料信息, O形圈 | NBR |
| 材料信息, 管密封 | NBR |
| 材料信息, 气管固定爪 | 不锈钢 |