

# 安全夹 NPAP-QE-S-Q6-P10

订货号: 8113229

FESTO



## 数据表

| 特性                  | 值   |
|---------------------|---|
| 包规格                 | 10  |
| 安装位置                | 可选  |
| 工作压力时完整温度范围         | -0.095 MPa...0.8 MPa<br>-13.775 psi...116 psi |
| 工作压力完整温度范围          | -0.95 bar...8 bar                             |
| 耐腐蚀等级 CRC           | 1 - 低耐腐蚀能力                                    |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364 区域 III                              |
| 洁净室等级               | 静态安装的元件, 根据 ISO 14644-1 无法进行有意义的评估            |
| 环境温度                | -5 °C...60 °C                                 |
| 产品重量                | 0.07 g  |
| 气动接口                | 用于气管外径 6 mm                                   |
| 材料说明                | RoHS 合规                                       |