

安全夹 NPAP-QE-S-Q8-P10

订货号: 8113230

FESTO



数据表

特性	值
包规格	10
安装位置	可选
工作压力时完整温度范围	-0.095 MPa...0.8 MPa -13.775 psi...116 psi
工作压力完整温度范围	-0.95 bar...8 bar
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
洁净室等级	静态安装的元件, 根据 ISO 14644-1 无法进行有意义的评估
环境温度	-5 °C...60 °C
产品重量	0.11 g
气动接口	用于气管外径 8 mm 的气管
材料说明	RoHS 合规