


## 电磁线圈

# VACC-S13-11-K4-1-NE4A

产品代号: 8114135

FESTO



## 技术参数

| 特性          | 值  |
|-------------|--|
| 驱动类型        | 电气的  |
| 装配位置        | 任意   |
| 切换位置指示器     | 否  |
| 持续通电率       | 100 %  |
| 所要求的电流消耗    | 16 mA  |
| 绝缘等级        | H  |
| 最大输入功率      | 1,2 W  |
| 最大输入电压      | 32 V   |
| 最大输入电流      | 0,2 A  |
| 线圈的特性参数     | 14 - 32 V DC: 0.22 - 1.1 W                                   |
| 有效电容        | 非常小  |
| 有效电感        | 非常小  |
| 许用压力波动      | -15 % / +10 %  |
| EU以外的防爆认证   | EPL Db (CN)<br>EPL Gb (CN)                                   |
| 认证签发部门      | GYJ20.1094X  |
| 燃爆防护型气体     | Ex ia IIC T5/T6 Gb   |
| 燃爆防护型粉尘     | Ex iaD 21 T95/T80  |
| 符合防爆要求的环境温度 | T5,T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +65°C<br>T6,T80°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C |
| PWIS 符合性    | VDMA24364 区域III  |
| 防护等级        | IP65   |
| 产品重量        | 330 g  |
| 电连接         | 端子盒, 电缆接入螺纹 M20x1.5  |
| 材料备注        | 符合 RoHS  |