


## 电磁线圈

# VACC-S18-35-K4-2U-NM4ME

产品代号: 8118174

FESTO



## 技术参数

特性	值
驱动类型	电气的
装配位置	任意
切换位置指示器	否
持续通电率	100 %
绝缘等级	H
线圈的特性参数	110 V AC: 50/60 Hz, 电源 : 3.5 VA 110 V DC: 3.5 W
许用压力波动	-15 % / +10 %
EU以外的防爆认证	EPL Db (BR) EPL Gb (BR)
认证签发部门	INMETRO DNV 19.0135X
燃爆防护型气体	Ex eb mb IIC T6, T5 Gb
燃爆防护型粉尘	Ex tb IIIC T80°C, T95°C Db
符合防爆要求的环境温度	T5, T95°C: -25°C ≤ Ta ≤ +60°C T6, T80°C: -25°C ≤ Ta ≤ +50°C
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
防护等级	IP66
产品重量	580 g
电连接	端子盒, 电缆接入螺纹 M20x1.5
材料备注	符合 RoHS