

电磁线圈

VACC-S18-120-K4-1U-NE4ME

产品代号: 8118263

FESTO



技术参数

特性	值
驱动类型	电气的
装配位置	任意
切换位置指示器	否
持续通电率	100 %
绝缘等级	H
线圈的特性参数	24 V AC: 50/60 Hz, 电源 : 12 VA 24 V DC: 12 W
许用压力波动	-15 % / +10 %
EU以外的防爆认证	EPL Db (CN) EPL Gb (CN)
认证签发部门	GYJ17.1237X
燃爆防护型气体	Ex e mb IIC T4 Gb
燃爆防护型粉尘	Ex tD A21 IP66 T120°C
符合防爆要求的环境温度	T4, T120°C: -25°C ≤ Ta ≤ +40°C
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
防护等级	IP66
产品重量	580 g
电连接	端子盒, 电缆接入螺纹 M20x1.5
材料备注	符合 RoHS