


电磁线圈

VACC-S13-18-K4-27U-NE4ME

产品代号: 8118333

FESTO



技术参数

特性	值
驱动类型	电气的
装配位置	任意
切换位置指示器	否
持续通电率	100 %
绝缘等级	H
线圈的特性参数	60 V AC: 40/65 Hz, 功耗1.8 VA 60 V DC: 1.8 W
许用压力波动	-15 % / +10 %
EU以外的防爆认证	EPL Db (CN) EPL Gb (CN)
认证签发部门	GYJ17.1235X
燃爆防护型气体	Ex e mb IIC T4/T5/T6 Gb
燃爆防护型粉尘	ExtDA21 IP65T130°C/T95°C/T85°C
符合防爆要求的环境温度	T4, T130°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T5, T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T6, T85°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
防护等级	IP65
产品重量	330 g
电连接	端子盒, 电缆接入螺纹 M20x1.5
材料备注	符合 RoHS