


悬臂式轴系统

YXCA-1-B

产品代号: 8122270

FESTO



技术参数

| 特性 | 值 |
|------------|-----------------------|
| 安装面要求的平整度 | 0.1 mm/m |
| 装配位置 | 水平的 |
| 设计结构 | 3D 门架系统 带电动和气动驱动模块 |
| 持续通电率 | 100 % |
| PWIS 符合性 | VDMA24364 区域III |
| 储藏温度 | -20 ... 60 °C |
| 相对空气湿度 | 0 - 90 % |
| 防护等级 | IP40 |
| 环境温度 | 5 ... 45 °C |
| 维护保养的间隔 | 2,500 km |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 材料信息, 转接板 | 阳极氧化铝 |
| 材料信息, 安装支架 | 高合金钢, 耐腐蚀 |
| 材料信息, 能源链 | PA-加强 |